



■ 寸法図 (単位 m/m)



STAGE-Q SERIES STAGE-Q



自社開発・自社製造品のリースですから、必要なとき必要な数量を納入できます。
運搬(納品・引取)・修理・整備も全て自社で行っています。

仮設工業会第一種正会員

※ 久留米建機サービス株式会社

本社 / 〒352-0022 埼玉県新座市本多1-14-45
(本社営業部) TEL 048-478-8101(代) FAX 048-478-8102
(入出庫センター)

掘ノ内製作工場 / 〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内3-7-39
TEL 048-478-2621

大阪営業所 / 〒573-1153 大阪府枚方市招堤大谷2-18-20 枚方鉄鋼塗装団地内
(入出庫センター) TEL 072-809-4450(代) FAX 072-809-4451

■ 当カタログに記載されている構造、仕様などは予告無く変更する場合がございます。
■ 製品の色は印刷インキ及び撮影条件、サイズなどから写真と異なって見える場合がございます。

<http://kurumekenki.west-tokyo.co.jp/>

STAGE-Q STAGE-Q SERIES

安全性、使いやすさをモットーに
コンパクト設計の“ステージQ”は現場のニーズにお応えします。

ステージ-Q 移動式室内足場

〔ステージ-Qの特徴〕

- わずか3秒で開閉!! 4秒で伸縮!!『ワン・ツー・スリー』で、あっという間に開閉。伸縮も瞬時に行えます。
- コンパクト!!コンパクトに折畳み可能。自立できます。しかも短・薄で運搬、収納性が抜群です。
- 移動もラクラク!!上・下階への移動が容易です。仮設エレベーターで楽に運べます。
- 1人で組み立て!!使いたい人が1人で組み立てて使用できます。
- スチール素材で耐久性抜群!!製品はスチール素材。だから耐久性抜群!! メンテナンスも簡単です。
- ダブルキャスター使用!!75φWキャスターで移動がスムーズです。

LOW-Q

コンパクトで収納性抜群

作業高さ：710m/mー1,100m/m 100m/mピッチ
折畳み時高さ：745m/m×170m/m
重量：44kg
安全荷重：180kg
キャスター：75φW式車輪ストッパー付4個



(写真は最下段まで縮めた状態です)

HI-Q

ユレの少ない安全設計


作業高さ：1,200m/mー1,995m/m 150m/mピッチ
折畳み時高さ：1,235m/m×170m/m
重量：54kg
安全荷重：180kg
キャスター：75φW式車輪ストッパー付4個




(写真は最下段まで縮めた状態です)

※梯子、手摺り、連結ピンはオプションです。梯子1台…10kg、手摺り(大)…3.53kg、手摺り(小)…2.97kg、連結ピン…0.4kg


〔このような場合、安全・便利です!!〕




■一度に移動できます。



■塗装や室内装作業など。



■屋外仮設ステージ、文化祭や夏祭りなど。



■室内工事作業など。

手摺りは4面仕様


梯子(オプション)

本体に装着するときは矢印の方向(A)に安全ピンを差し込みます。本体の高さに合わせて(B)をつまんで脚を上部和下部に伸縮させることができます。



連結ピン(オプション)

「ステージ-Q」を2台以上つなげて使用する場合は、連結ピンで固定すれば安全です。



POINT!

① Wキャスターストッパー付(4カ所)



75φWキャスター使用。方向性が良くまっすぐ進みます。移動がとてラクラクです。



ストッパー解除 ロック状態

手摺り取り付け金具

手摺りを本体に装着し、取り付け金具を上から落とし込むとロックされます。



POINT!

② 開閉ストッパー(4カ所)

POINT!

③ つまみストッパー(高さ調整用・4カ所)

POINT!

④ ブレ止めレバー(4カ所)

STAGE-Q 4-POINT 最上段(1,995m/m)までのばして上に昇っても4ヶ所のストッパー構造①～④が最大限に機能し、最小限度までブレを吸収しますのでユレが少なくなりました。

■ステージ-Q組み立て手順(ワン!ツー!スリー!でパッと開きます。)



① 開く時は解除レバーを足で押し下げてストッパーを解除。



② 脚柱は、弓を引くような動作で左右に開きます。



③ 開閉横さんを手前に引いてまっすぐにし、必ず開閉ストッパー4ヶ所をかけてください。



④ 手前に引き寄せるだけで、反対側の脚が伸びます。



⑤ 引き寄せた方を上に持ち上げて水平にします。

〔厳守〕

折り畳む時は必ず、つまみレバーが穴に入っていない状態で、差し込み脚を縮めてから折り畳んでください。